

蠕动泵配件

标准外控接口模块



分装控制器



通过控制蠕动泵分装时间，实现自动分装功能。

分装时间设定范围	0-99.99 (S)
间隔时间设定范围	0-99.99 (S)
时间调节分辨率	0.01S
工作方式	单次、连续可设
内控计数范围	0-999次，正计、倒计可设
外控计数范围	0-999999，循环计数
外控启停信号输入	空触点
掉电记忆	重新上电后安装掉电前状态继续工作
适用电源	AC 220V/5W

脚踏开关

多种工作方式和接口方式供选择



软管接头

常用软管接头材料

天然聚丙烯 (PP)：良好的耐化学品腐蚀性，适用温度范围 -17℃~135℃，可用环氧乙烷或高压灭菌器消毒。

另有多种软管接头材料供选择。

常用软管接头形式

直通式、“Y”型、变径式。

另有多种软管接头形式供选择。

直通式管接头	内径				适用软管规格	
	(inch)		(mm)			
	1/16"		1.6		13 [#] 14 [#]	
	1/8"		3.2		16 [#]	
	3/16"		4.8		15 [#] 25 [#]	
	1/4"		6.4		17 [#] 24 [#]	
	3/8"		9.6		18 [#] 35 [#] 36 [#] 73 [#] 86 [#]	
	1/2"		12.7		82 [#] 88 [#]	
	3/4"		19		90 [#]	
1"		25.4		92 [#]		
“Y”型管接头	1/16"		1.6		13 [#] 14 [#]	
	1/8"		3.2		16 [#]	
	3/16"		4.8		15 [#] 25 [#]	
	1/4"		6.4		17 [#] 24 [#]	
	3/8"		9.6		18 [#] 35 [#] 36 [#] 73 [#] 86 [#]	
	1/2"		12.7		82 [#] 88 [#]	
变径式管接头	内径1		内径2		适用软管规格1	适用软管规格2
	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)		
	1/16"	1.6	1/8"	3.2	13 [#] 14 [#]	16 [#]
	1/8"	3.2	3/16"	4.8	16 [#]	15 [#] 25 [#]
	1/8"	3.2	1/4"	6.4	16 [#]	17 [#] 24 [#]
	1/4"	6.4	3/8"	9.6	17 [#] 24 [#]	18 [#] 35 [#] 36 [#] 73 [#] 86 [#]
	3/8"	9.6	1/2"	12.7	18 [#] 35 [#] 36 [#] 73 [#] 86 [#]	82 [#] 88 [#]
	1/2"	12.7	3/4"	19	82 [#] 88 [#]	90 [#]
	1/2"	12.7	1"	25.4	82 [#] 88 [#]	92 [#]